

Oblouková ochrana AFDD s jističem

Kód produktu 2CSA255901R9205

Typové číslo S-ARC1 B20





Varianta 20 A



POPIS

System pro M Compact s instalací na lištu DIN.
Řada S-ARC1.
Doplňková ochrana (detekce sériových L-N a paralelních L-L/L-N oblouků).
Jmenovitá zkratová vypínací schopnost Icn: 6 kA
Vypínací charakteristika: B
Počet modulů/pólů: 2 (1P+N)
Indikátor reálné polohy kontaktů: ano
Indikátor AFDD vybavení: ano
LED dioda interního testu: ano
Možnost dovybavit AFDD obloukovou ochranu příslušenstvím: ano
Jmenovité napětí: 230/240 V AC
Jmenovitá frekvence: 50/60 Hz
Min. provozní napětí: 170 V AC
Prahová hodnota ochrany před přepětím: 275 V AC
Stupeň krytí: IP 20
Teplota okolí: -25 °C až +55 °C. Skladovací teplota: -40 °C až +70 °C
Připojení tuhého/slaněného Cu vodiče: max. 25 mm²
Připojení pružného Cu vodiče: max. 25 mm²
Utahovací moment: 2,8 Nm
Max. průřez přípojnic: 10 mm²
Montážní poloha: libovolná
Napájecí strana: libovolná
Rozměry (V × H × Š): 85 × 69 × 35 mm
Splňuje normu: ČSN 33 2000-4-42 ed. 2, ČSN EN 62606, ČSN EN 60898-1

DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 6 A	2CSA255901R9065
 10 A	2CSA255901R9105
 13 A	2CSA255901R9135
 16 A	2CSA255901R9165