

Odpínač ONE20 v krytu IP 67, 3pólový

Kód produktu 1SCA135535R1001

Typové číslo ONE20M3G


Varianta šedá / šedá



POPIS

Vhodný pro bezpečné odpojení.
Ovládací páka uzamykatelná až třemi zámky.
Pro vnitřní i venkovní použití.
Jednotná velikost krytu pro všechna provedení.
Kryt odolný vůči UV záření.
Stupeň krytí: IP 67
Mechanická odolnost krytu: IK 09
Pracovní teplota: -30 °C až +60 °C
Jmenovitý tepelný proud: I_{th} = 20 A
Připojovací Cu vodiče: 0,75 až 4 mm²
Připojovací svorky PE a N (u 3- a 4pólové verze).
Součástí dodávky jsou 2 průchodky M20×1,5 / IP 67.

DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 Bílá / Bílá	1SCA138457R1001
 Žlutá / Červená	1SCA135536R1001