

# Odpínač SD200, 1fázový

**Kód produktu** 2CDD281101R0025

**Typové číslo** SD201/25

**Varianta** 25 A



## POPIS

System pro M Compact s instalací na lištu DIN.

Řada SD200

Jmenovitý proud: 25 A

Počet fází (modulů): 1

Indikátor reálné polohy kontaktů: Ano

Rozměry odpínače (VxHxŠ): 85x69x17,5mm

Jmenovité napětí: 253 V AC, 60 V DC

Jmenovitá frekvence: 50/60 Hz

Stupeň krytí: IP20

Teplota okolí: -25...+55 °C

Skladovací teplota: -40...+70 °C

Připojení tuhého/slaněného Cu vodiče: max. 35 mm<sup>2</sup>

Připojení pružného Cu vodiče: max. 35 mm<sup>2</sup>

Utahovací moment: 2,8 Nm

Max. průřez přípojnic: 10mm<sup>2</sup>






Montážní poloha: 1

Napájecí strana: libovolná

Možnost dovybavit odpínač příslušenstvím: Ano

Splňuje normu: ČSN EN 60947-3

## DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 16 A	2CDD281101R0016
 32 A	2CDD281101R0032
 40 A	2CDD281101R0040
 50 A	2CDD281101R0050
 63 A	2CDD281101R0063