

Odpínač SD200, 1fázový

Kód produktu 2CDD281101R0040

Typové číslo SD201/40

Varianta 40 A



POPIS

System pro M Compact s instalací na lištu DIN.

Řada SD200

Jmenovitý proud: 40 A

Počet fází (modulů): 1

Indikátor reálné polohy kontaktů: Ano

Rozměry odpínače (VxHxŠ): 85x69x17,5mm

Jmenovité napětí: 253 V AC, 60 V DC

Jmenovitá frekvence: 50/60 Hz

Stupeň krytí: IP20

Teplota okolí: -25...+55 °C

Skladovací teplota: -40...+70 °C

Připojení tuhého/slaněného Cu vodiče: max. 35 mm²

Připojení pružného Cu vodiče: max. 35 mm²

Utahovací moment: 2,8 Nm

Max. průřez přípojnic: 10mm²

Montážní poloha: 1

Napájecí strana: libovolná

Možnost dovybavit odpínač příslušenstvím: Ano

Splňuje normu: ČSN EN 60947-3

DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
	16 A 2CDD281101R0016
	25 A 2CDD281101R0025
	32 A 2CDD281101R0032
	50 A 2CDD281101R0050
	63 A 2CDD281101R0063