

Odpínač SD200, 3fázový

Kód produktu 2CDD283101R0032

Typové číslo SD203/32

Varianta 32 A



POPIS

System pro M Compact s instalací na lištu DIN.
Řada SD200

Jmenovitý proud: 32 A

Počet fází (modulů): 3

Indikátor reálné polohy kontaktů: Ano

Rozměry odpínače (VxHxŠ): 88x69x52,5mm

Jmenovité napětí: 440 V AC

Jmenovitá frekvence: 50/60 Hz

Stupeň krytí: IP20

Teplota okolí: -25...+55 °C

Skladovací teplota: -40...+70 °C

Připojení tuhého/slaněného Cu vodiče: max. 35 mm²

Připojení pružného Cu vodiče: max. 35 mm²

Utahovací moment: 2,8 Nm

Max. průřez přípojnic: 10mm²






Montážní poloha: 1

Napájecí strana: libovolná

Možnost dovybavit odpínač příslušenstvím: Ano

Splňuje normu: ČSN EN 60947-3

DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 16 A	2CDD283101R0016
 25 A	2CDD283101R0025
 40 A	2CDD283101R0040
 50 A	2CDD283101R0050
 63 A	2CDD283101R0063