

Ovládač 10násobný s termostatem, ABB-Tenton®, zapuštěný

Kód produktu 2CKA006220A0877

Typové číslo SBR-F-10.0.1-885

Design ABB-Tenton®

Varianta 10násobný / mechová černá (RAL 9005)



POPIS

Volně programovatelný multifunkční ovládací prvek s ovládáním vytápění, chlazení a ventilace. Integrovaný snímač teploty. LCD zobrazuje aktuální teplotu, nastavenou teplotu.

S popisovým polem.

S integrovanou sběrníkovou svorkovnicí ABB-free@home.

Možnost konfigurace „Master/slave“ termostatu.

Montáž: zapuštěná (do elektroinstalační krabice) / povrchová (do krabice SAB/A.0.1-xxx)




Stupeň krytí: IP 20

Rozsah pracovních teplot: -5 °C až +45 °C.

Rozměry (v × š × h): 167.1 mm x 90.1 mm x 13.5 mm

Popisové pole lze editovat v online konfigurátoru: [popisovací nástroj](#)

DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 10násobný / hliníková stříbrná (RAL 9006)	2CKA006220A0859
 10násobný / studio bílá (podobné RAL 9016)	2CKA006220A0865
 10násobný / mechová bílá (podobné RAL 9016)	2CKA006220A0871