

# Ovládač 10násobný s termostatem, IAQ, ABB-Tenton®, zapuštěný

**Kód produktu** 2CKA006220A0879

**Typové číslo** SBC-F-10.0.1-885

**Design** ABB-Tenton®

**Varianta** 10násobný / mechová černá (RAL 9005)



## POPIS

Volně programovatelný multifunkční ovládací prvek s ovládáním vytápění, chlazení a ventilace. Integrované snímače teploty / CO<sub>2</sub> / relativní vlhkosti / VOC (těkavé organické sloučeniny).

LCD zobrazuje aktuální teplotu, nastavenou teplotu, relativní vlhkost, hodnotu CO<sub>2</sub> a další.

S popisovým polem.

S integrovanou sběrnicovou svorkovnicí ABB-free@home.

Možnost konfigurace „Master/slave“ termostatu.




Montáž: zapuštěná (do elektroinstalační krabice) / povrchová (do krabice SAB/A.0.1-xxx)

Stupeň krytí: IP 20

Rozsah pracovních teplot: -5 °C až +45 °C.

Rozměry (v × š × h): 167.1 mm x 90.1 mm x 13.5 mm

## DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 10násobný / hliníková stříbrná (RAL 9006)	2CKA006220A0861
 10násobný / mechová bílá (podobné RAL 9016)	2CKA006220A0873
 10násobný / studio bílá (podobné RAL 9016)	2CKA006220A0867

Popisové pole lze editovat v online konfigurátoru: [popisovací nástroj](#)