


Ovládač přepínací IP 44, zapuštěný

Kód produktu 3559H-A86940 70

Design Levit®M

Řazení 6/0 (1/0)

Varianta titanová / kouřová černá



POPIS

Pro kompletaci se používají standardní rámečky (3901H-A050.0 ..).
Pro zajištění uvedeného stupně krytí se doporučuje montáž maximálně do trojnásobných rámečků.

Stupeň krytí: IP 44

10 A, 250 V AC


Upevnění pomocí šroubů.

Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5 - 2,5 mm²).

Přístroj splňuje uvedený stupeň krytí při montáži na svislou, hladkou a neporézní stěnu.

Pro montáž do podkladů třídy reakce na oheň B, C, D, E.

DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 onyx / kouřová černá	3559H-A86940 63