

# Ovládač přepínací IP 44, zapuštěný

**Kód produktu** 3559T-A86940 242

**Design** Zoni®

**Řazení** 6/0

**Varianta** pudrová



## POPIS

Pro kompletaci se používají standardní rámečky (3901T-A... ..).  
Pro zajištění uvedeného stupně krytí se doporučuje montáž maximálně do trojnásobných rámečků (ve vodorovné i svislé orientaci).

Stupeň krytí: IP 44

10 A, 250 V AC

Upevnění pomocí šroubů.

Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5 - 2,5 mm<sup>2</sup>).

Přístroj splňuje uvedený stupeň krytí při montáži na svislou, hladkou a neporézní stěnu.

Pro montáž do podkladů třídy reakce na oheň B, C, D, E.

## DALŠÍ VARIANTY

	Varianta	Kód produktu
	bílá	3559T-A86940 500
	matná bílá	3559T-A86940 240
	šedá	3559T-A86940 241
	olivová	3559T-A86940 243
	greige	3559T-A86940 244
	matná černá	3559T-A86940 237