

Ovládač přepínací IP 44, s popisovým polem, zapuštěný

Kód produktu 3558E-A86910 33

Design Time®

Řazení 6/0

Varianta šampaňská



POPIS

10 A, 250 V AC

Upevnění šrouby nebo drápky.

Šroubové svorky (pro vodiče 1-2,5 mm²).

Přístroj splňuje stupeň krytí IP 44 při montáži na svislou, hladkou a neporézní stěnu.

Pro montáž do podkladů třídy reakce na oheň B, C, D, E.

DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 Bílá / Ledová Bílá	3558E-A86910 01
 Bílá / Bílá	3558E-A86910 03
 Titanová	3558E-A86910 08