

Ovládač přepínací IP 44, zapuštěný, bezšroubové svorky

Kód produktu 3559A-A86940 B

Design Tango®

Řazení 6/0 (1/0)

Varianta bílá



POPIS

Pro kompletaci se používají standardní rámečky (3901A-B.. ..).

Pro zajištění uvedeného stupně krytí se doporučuje montáž maximálně do trojnásobných rámečků (ve vodorovné i svislé orientaci).

Stupeň krytí: IP 44

10 A, 250 V AC

Upevnění pomocí šroubů.

Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5 - 2,5 mm²).

Přístroj splňuje uvedený stupeň krytí při montáži na svislou, hladkou a neporézní stěnu.

Pro montáž do podkladů třídy reakce na oheň B, C, D, E.

DALŠÍ VARIANTY

Varianta		Kód produktu
	Slonová Kost	3559A-A86940 C
	Šedá	3559A-A86940 S
	Běžová	3559A-A86940 D
	Hnědá	3559A-A86940 H
	Kouřová Šedá	3559A-A86940 S2
	Vřesová Červená	3559A-A86940 R2