

Ovládač žaluziový jednopolový IP 44, zapuštěný

Kód produktu 3559T-A88940 243

Design Zoni®

Řazení 1/0+1/0 s blokováním

Varianta olivová



POPIS

Pro kompletaci se používají standardní rámečky (3901T-A...).

Pro zajištění uvedeného stupně krytí se doporučuje montáž maximálně do trojnásobných rámečků (ve vodorovné i svislé orientaci).

Stupeň krytí: IP 44

10 A, 250 V AC







Upevnění pomocí šroubů.

Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5 - 2,5 mm²).

Přístroj splňuje uvedený stupeň krytí při montáži na svislou, hladkou a neporézní stěnu.

Pro montáž do podkladů třídy reakce na oheň B, C, D, E.

DALŠÍ VARIANTY

| Varianta | Kód produktu |
|---|------------------|
|  Bílá | 3559T-A88940 500 |
|  Matná Bílá | 3559T-A88940 240 |
|  Šedá | 3559T-A88940 241 |
|  Pudrová | 3559T-A88940 242 |
|  Greige | 3559T-A88940 244 |
|  Matná Černá | 3559T-A88940 237 |