

# Ovládač zapínací IP 44, s prosvětleným popisovým polem, zapuštěný

**Kód produktu** 3558A-80920 B

**Design** Tango®

**Řazení** 1/0, 1/0So

**Varianta** bílá



## POPIS

10 A, 250 V AC

Upevnění šrouby nebo drápky.

Šroubové svorky (pro vodiče 1-2,5 mm<sup>2</sup>).


Přístroj splňuje stupeň krytí IP 44 při montáži na svislou, hladkou a neporézní stěnu.

Doutnavka ani LED není součástí spínače.

Je-li ve spínači osazena orientační doutnavka nebo LED tak, že je zapojena v sérii s úsporným světelným zdrojem (např. kompaktní zářivka nebo LED), může docházet k jeho blikání.

Pro montáž do podkladů třídy reakce na oheň B, C, D, E.

## DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 slonová kost	3558A-80920 C
 šedá	3558A-80920 S
 béžová	3558A-80920 D
 hnědá	3558A-80920 H
 vřesová červená	3558A-80920 R2
 kouřová šedá	3558A-80920 S2