

Ovládač zapínací IP 44, s prosvětleným popisovým polem, zapuštěný

Kód produktu 3558A-80920 C

Design Tango®

Řazení 1/0, 1/0So

Varianta slonová kost



POPIS

10 A, 250 V AC

Upevnění šrouby nebo drápky.

Šroubové svorky (pro vodiče 1-2,5 mm²).

Přístroj splňuje stupeň krytí IP 44 při montáži na svislou, hladkou a neporézní stěnu.

Doutnavka ani LED není součástí spínače.

Je-li ve spínači osazena orientační doutnavka nebo LED tak, že je zapojena v sérii s úsporným světelným zdrojem (např. kompaktní zářivka nebo LED), může docházet k jeho blikání.

Pro montáž do podkladů třídy reakce na oheň B, C, D, E.

DALŠÍ VARIANTY

| Varianta | Kód produktu |
|--------------------|----------------|
| Bílá | 3558A-80920 B |
| Šedá | 3558A-80920 S |
| Běžová | 3558A-80920 D |
| Hnědá | 3558A-80920 H |
| Vřesová Červená | 3558A-80920 R2 |
| Kouřová Šedá | 3558A-80920 S2 |