

# Ovládač zapínací IP 44, s prosvětleným popisovým polem, zapuštěný

**Kód produktu** 3558A-80920 D

**Design** Tango®

**Řazení** 1/0, 1/0So

**Varianta** béžová



## POPIS

10 A, 250 V AC

Upevnění šrouby nebo drápky.

Šroubové svorky (pro vodiče 1-2,5 mm<sup>2</sup>).






Přístroj splňuje stupeň krytí IP 44 při montáži na svislou, hladkou a neporézní stěnu.

Doutnavka ani LED není součástí spínače.

Je-li ve spínači osazena orientační doutnavka nebo LED tak, že je zapojena v sérii s úsporným světelným zdrojem (např. kompaktní zářivka nebo LED), může docházet k jeho blikání.

Pro montáž do podkladů třídy reakce na oheň B, C, D, E.

## DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 Bílá	3558A-80920 B
 Slonová Kost	3558A-80920 C
 Šedá	3558A-80920 S
 Hnědá	3558A-80920 H
 Vřesová Červená	3558A-80920 R2
Kouřová Šedá	3558A-80920 S2