


Panel dotykový ABB RoomTouch 5", zapuštěný

Kód produktu 2TMA200050W0007

Typové číslo RT/U30.0.1-811

Varianta bílý



POPIS

Multifunkční dotykový 5" displej HD IPS KNX jako ovládací prvek místnosti pro vizualizaci a ovládání všech funkcí v systému KNX. Pro zobrazení a intuitivní ovládání následujících standardních funkcí KNX: spínání, stmívání (4-bitové a 8-bitové), posuvník 0 - 100 %, stínění, ovládací prvek RGBW, ovládací prvek pokojové teploty, ovládací prvek vnitřní jednotky klimatizace, spouštění scén, zobrazovací prvek nebo ovládání audio.

Další funkce: 20 chybových a výstražných zpráv, 10 logických funkcí, časové funkce, 1 pokojový termostat a jednotlivé stránky lze chránit pomocí PIN kódu.

Zobrazení stavu, datumu a času, vnitřní a venkovní teploty.

Vestavěný teplotní snímač, senzor přiblížení a senzor jasu.

Vestavěný binární vstup a vstup pro externí snímač teploty (DP4-T-1 / PT1000).

Pozorovací úhly: 160° - 160°

Zapuštěná montáž pomocí samostatné krabice (BOX/U5.1) pod omítku.

Externí napájení: 20-32 VDC (SELV), např. CP-D 24/2,5

Uvedení do provozu s pomocí software DCA.

Zobrazovací prvek: kapacitní dotykový displej s rozlišením 720 × 1280 bodů

Připojení k linii KNX: násuvnými svorkami

Jmenovité napětí: 20 - 32 V DC

Pomocné napájení 5 - 36 V DC (SELV), např. CP-D 24/2,5.

Odběr proudu: 250 mA

Stupeň krytí: IP 20

Rozsah pracovních teplot: 0 °C až +45 °C

Rozměry (v × š × h): 80 × 144 × 40 mm

Vestavná hloubka: 29 mm / pohledová hloubka 11 mm

Pro vodorovnou/svislou montáž do výšky cca 150 cm.

Montáž do speciální krabice BOX/U5.1 (pouze zapuštěná montáž).

Detailní informace o výrobku

DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 Černá	2TMA200050B0005