

Odpínač pojistkový

Kód produktu 2CSM277962R1801

Typové číslo E 93/50

Varianta 3fázový



POPIS

System pro M Compact s instalací na lištu DIN.
Řada E90

Počet pólů (modulů): 3

Jmenovitý proud: 50 A

Určeno pro pojistky: 10,3x38mm (AC-22B)

Bez indikátoru přepálené pojistky

Jmenovité napětí: 230/400 V AC

Jmenovitá frekvence: 50/60 Hz

Stupeň krytí: IP20

Teplota okolí: -5...+40 °C

Skladovací teplota: -25...+70 °C

Připojení tuhého/slaněného Cu vodiče: max. 25 mm²

Připojení pružného Cu vodiče: max. 16 mm²

Utahovací moment: 2,5 Nm

Rozměry (VxHxŠ): 85x64x54 mm

DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 1fázový	2CSM200923R1801
 2fázový	2CSM200883R1801
 1fázový	2CSM279022R1801
 3fázový	2CSM204753R1801