


# Přepínač sériový IP 44, zapuštěný

**Kód produktu** 3559T-A05940 242

**Design** Zoni®

**Řazení** 5

**Varianta** pudrová



## POPIS

Pro kompletaci se používají standardní rámečky (3901T-A... ..).  
Pro zajištění uvedeného stupně krytí se doporučuje montáž maximálně do trojnásobných rámečků (ve vodorovné i svislé orientaci).

Stupeň krytí: IP 44

10 AX, 250 V AC







Upevnění pomocí šroubů.

Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5 - 2,5 mm<sup>2</sup>).

Přístroj splňuje uvedený stupeň krytí při montáži na svislou, hladkou a neporézní stěnu.

Pro montáž do podkladů třídy reakce na oheň B, C, D, E.

## DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 Bílá	3559T-A05940 500
 Matná Bílá	3559T-A05940 240
 Šedá	3559T-A05940 241
 Olivová	3559T-A05940 243
 Greige	3559T-A05940 244
 Matná Černá	3559T-A05940 237