

# Přepínač střídavý dvojitý

**Kód produktu** 3559K-C52345

**Design** Decento®

**Řazení** 6+6 (6+1)

**Varianta** bílá



## POPIS

10 AX / 10 A, 250 V AC

Upevnění šrouby.




Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>).

Doutnavku nelze použít.

Pro instalaci více přístrojů vedle sebe ve vodorovném nebo svislém směru musí být rozteč středů instalačních krabic alespoň 90 mm.

Pro montáž do podkladů třídy reakce na oheň B, C, D, E.

## DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 bílá / přírodní buk	3559K-C52345 50
 bílá / třešeň	3559K-C52345 52
 černá	3559K-C52345 N