

Přepínač

Kód produktu 2CCA703002R0001

Typové číslo E211-32-10

Varianta 1NO



POPIS

System pro M Compact s instalací na lištu DIN.

Řada E211

Počet pólů (modulů): 0,5

Jmenovitý proud: 32 A

Kontakty: 1NO

Funkce: ON/OFF

Jmenovité napětí: 250 V AC

Jmenovitá frekvence: 50/60 Hz

Teplota okolí: -25...+55 °C













Skladovací teplota: -40...+70 °C

Připojení: od 1 x 1 mm² do 1 x 6 mm², nebo 2 x 2,5 mm², tuhé vodiče; od 1 x 0,75 mm² do 2 x 1,5 mm² pružné vodiče s koncovou návlačkou nebo kolíkovým zakončením vodiče

Utahovací moment: 1,5 Nm

Rozměry (VxHxŠ): 85x68x9 mm

DALŠÍ VARIANTY

| Varianta | Kód produktu |
|---|-----------------|
|  1NO | 2CCA703000R0001 |
|  1NO | 2CCA703001R0001 |
|  2NO | 2CCA703005R0001 |
|  2NO | 2CCA703006R0001 |
|  2NO | 2CCA703007R0001 |
|  3NO | 2CCA703010R0001 |
|  3NO | 2CCA703011R0001 |
|  3NO | 2CCA703012R0001 |
|  4NO | 2CCA703015R0001 |
|  4NO | 2CCA703016R0001 |
|  4NO | 2CCA703017R0001 |
|  1CO | 2CCA703040R0001 |