

Přepínač

Kód produktu 2CCA703010R0001

Typové číslo E211-16-30

Varianta 3NO



POPIS

System pro M Compact s instalací na lištu DIN.

Řada E211

Počet pólů (modulů): 1

Jmenovitý proud: 16 A

Kontakty: 3NO

Funkce: ON/OFF

Jmenovité napětí: 250 V AC

Jmenovitá frekvence: 50/60 Hz

Teplota okolí: -25...+55 °C













Skladovací teplota: -40...+70 °C

Připojení: od 1 x 1 mm² do 1 x 6 mm², nebo 2 x 2,5 mm², tuhé vodiče; od 1 x 0,75 mm² do 2 x 1,5 mm² pružné vodiče s koncovou návlačkou nebo kolíkovým zakončením vodiče

Utahovací moment: 1,5 Nm

Rozměry (VxHxŠ): 85x68x9 mm

DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 1NO	2CCA703000R0001
 1NO	2CCA703001R0001
 1NO	2CCA703002R0001
 2NO	2CCA703005R0001
 2NO	2CCA703006R0001
 2NO	2CCA703007R0001
 3NO	2CCA703011R0001
 3NO	2CCA703012R0001
 4NO	2CCA703015R0001
 4NO	2CCA703016R0001
 4NO	2CCA703017R0001
 1CO	2CCA703040R0001