

# Přepínač

**Kód produktu** 2CCA703015R0001

**Typové číslo** E211-16-40

**Varianta** 4NO



## POPIS

System pro M Compact s instalací na lištu DIN.

Řada E211

Počet pólů (modulů): 1

Jmenovitý proud: 16 A

Kontakty: 4NO

Funkce: ON/OFF

Jmenovité napětí: 250 V AC

Jmenovitá frekvence: 50/60 Hz

Teplota okolí: -25...+55 °C













Skladovací teplota: -40...+70 °C

Připojení: od 1 x 1 mm<sup>2</sup> do 1 x 6 mm<sup>2</sup>, nebo 2 x 2,5 mm<sup>2</sup>, tuhé vodiče; od 1 x 0,75 mm<sup>2</sup> do 2 x 1,5 mm<sup>2</sup> pružné vodiče s koncovou návlačkou nebo kolíkovým zakončením vodiče

Utahovací moment: 1,5 Nm

Rozměry (VxHxŠ): 85x68x9 mm

## DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 1NO	2CCA703000R0001
 1NO	2CCA703001R0001
 1NO	2CCA703002R0001
 2NO	2CCA703005R0001
 2NO	2CCA703006R0001
 2NO	2CCA703007R0001
 3NO	2CCA703010R0001
 3NO	2CCA703011R0001
 3NO	2CCA703012R0001
 4NO	2CCA703016R0001
 4NO	2CCA703017R0001
 1CO	2CCA703040R0001