

# Přijímač radiofrekvenčního (RF) signálu dvojkanálový, spínací, nástěnný



Kód produktu 3299-21208

---

## POPIS

---

Každému přijatému kódu lze při programování přijímače přiřadit jednu z funkcí: ZAP, VYP, ZAP/ VYP, časovač (1 s až 8 hod.), tlačítko, scéna. Jeden přijímač může být ovládán i několika vysílači nebo několika kódy jednoho vysílače (přijímač přitom může vykonávat jednu nebo více funkcí). Jeden vysílač může naopak ovládat několik přijímačů. Lze použít jako opakovač signálu.

2× bezpotenciálový přepínací kontakt relé.

Max. zatížení každého výstupu: 750 W pro žárovky na 230 V AC, 750 V·A pro mn halogenové žárovky, 350 V·A / 64 μF pro zářivky, 4A při AC-1

Provozní kmitočet přijímače: 868 MHz

Max. počet kódů v paměti: 32

Pracovní teplota: -20 °C až +55 °C

Vnější rozměry: 125 × 83 × 35 mm

Stupeň krytí: IP 20

230 V AC, 3vodičové připojení

Pro nástěnnou montáž (dvojice otvorů s roztečí 60 mm).

Neumísťovat na kovovou podložku.

Přijímač nelze používat jako bezpečnostní tlačítko STOP.