

Modul přijímače ovládání řídících jednotek

Kód produktu 3299-29008



POPIS

Pro dálkové ovládaní řídicích jednotek vrat a bran pomocí elektrických pulsů.

Provozní kmitočet: 868 MHz

Max. počet kódů v paměti: 32

Pracovní teplota: -30 °C až +70 °C

Vnější rozměry: 35 x 50 x 70 mm (155 mm včetně antény)

Stupeň krytí: IP 33

Max. zatížení výstupu: 140 V / 350 mA

Napájení: 9,5 až 30 V AC/DC

Výstupními prvky přijímače jsou dvě jazýčková relé.

Přijímač je uzavřen v průhledném plastovém pouzdru s možností umístění ve venkovním prostředí.