


Přijímač RF jednokanálový, s reléovým a analogovým výstupem



Kód produktu 3299-18308

POPIS

Provozní kmitočet: 868 MHz

Max. počet kódů v paměti: 32

Funkce: ZAP, VYP, ZAP/VYP, Stmívač

Ovládání vysílačem v jednotlačítkovém režimu:

- opakovaný krátký stisk jednoho tlačítka = střídavě ZAP, VYP, ZAP...
- opakovaný dlouhý stisk téhož tlačítka = zvyšování jasu, snižování jasu, zvyšování jasu ...

Ovládání vysílačem v dvojtlačítkovém režimu:

- krátký stisk tlačítka nahoře / dole = ZAP / VYP
- dlouhý stisk tlačítka nahoře / dole = zvyšování jasu / snižování jasu

Lze použít jako opakovač signálu.

Stupeň krytí: IP 20

Pracovní teplota: -20 °C až +55 °C

Vnější rozměry: 162 × 40 × 29,5 mm

1 600 V·A pro zářivky. Celkové zatížení všech výstupů: max. 16 A při AC-1

1 - 10 V ±0,25 V DC (max. -100 mA), 0 - 10 V ±0,25 V DC (max. 2,5 mA)

230 V AC

Šroubové svorky (pro vodiče max. 2,5 mm²).