

Modul přijímače radiofrekvenčního (RF) signálu, žaluziový, vestavný

Kód produktu 3299-15508

Varianta 230 V AC



POPIS

Provozní režimy: normální, centrální

Max. doba sepnutí výstupu: cca 3 min.

Lze použít jako opakovač signálu.

Provozní kmitočet: 868 MHz

Max. počet kódů v paměti: 32

Pracovní teplota: -20 °C až +55 °C

Rozměry: 49 × 49 × 24,5 mm (lze umístit do krabice KU)

Stupeň krytí: IP 20.

Výstup: 2x zapínací kontakt relé 3 A cos ($\phi > 0,8$)

230 V AC, 4vodičové připojení