

Přístroj nabíjecí USB-A + USB-C

Kód produktu 2CKA006400A0399

Typové číslo 6475 U-500

Varianta šedá



POPIS

Pro současné nabíjení a napájení dvou mobilních koncových zařízení pomocí USB kabelu.

Podpora automatické komunikace pro optimalizaci nabíjení.

Podpora nabíjecího protokolu na výstupu USB-A: Apple MFI s 2,4 A a BC 1.2 s 1,5 A.

Podpora doplňkových nabíjecích protokolů USB-PD a Quickcharge 3.0 & 4.0.

Elektronická ochrana před zkratem a přetížením.

Výstupy: 1× zásuvka USB typu A, 1× zásuvka USB typu C

Jmenovitý proud výstupu USB-A (druhý výstup nepoužit): 3 A

Jmenovitý výkon výstupu USB-C (druhý výstup nepoužit): 18 W

Klidová spotřeba: 75 mW

Nelze používat k datovému přenosu.

Pracovní teplota: 0 °C až +35 °C

Stupeň krytí: IP 20, SELV

Vestavná hloubka: 32 mm

2vodičové připojení, 230 V AC, 50/60 Hz

Upevnění šrouby.

Šroubové svorky (pro vodiče max. 2,5 mm²).