

Přístroj nabíjecí USB-A + USB-C

Kód produktu 5014K-C00399 N

Design Decento®

Varianta černá



POPIS

Pro současné nabíjení a napájení dvou mobilních koncových zařízení pomocí USB kabelu.

Podpora automatické komunikace pro optimalizaci nabíjení.

Podpora nabíjecích protokolů:

- pro výstup USB-A: Apple MFI s 2,4 A a BC 1.2 s 1,5 A

- pro výstup USB-C: Apple MFI s 2,4 A a BC 1.2 s 1,5 A, PD 3.0, QC 4.0, QC 3.0, QC 2.0.

Elektronická ochrana před zkratem a přetížením.

Výstupy: 1× zásuvka USB typu A, 1× zásuvka USB typu C

Jmenovitý proud výstupu USB-A (druhý výstup nepoužít): 3 A

Jmenovitý výkon výstupu USB-C (druhý výstup nepoužít): 18 W

Klidová spotřeba: 75 mW

Nelze používat k datovému přenosu.

Pracovní teplota: 0 °C až +35 °C

Stupeň krytí: IP 20, SELV

Vestavná hloubka: 32 mm

Typové číslo přístroje: 6475 U-500

2vodičové připojení, 230 V AC, 50/60 Hz

Upevnění šrouby.

Šroubové svorky (pro vodiče max. 2,5 mm²).

Kryt je vyroben z plastu.

K výrobkům Decento® v černé barvě (N) jsou samostatně přiloženy pohledové šrouby v černém provedení.

DALŠÍ VARIANTY

Varianta

Kód produktu



Bílá

5014K-C00399