

Přístroj ovládání podružného flex

Kód produktu 2CKA006800A3051

Typové číslo 64891 U-500



POPIS

Pro snímače pohybu Busch-Wächter® 180 flex.

Elektronický výstup přístroje slouží pro komunikaci s dalšími spínacími přístroji (nelze k němu připojit zátěž).

Použití: Má-li několik snímačů pohybu ovládat jednu zátěž, pod jeden snímač (master) se použije příslušný spínací přístroj a pod ostatní snímače (slave) se použijí přístroje podružného ovládání, které na master při detekci pohybu vysílají signál (je-li hladina osvětlení nižší, než je nastaveno na masteru, zátěž se zapne).

Lze kombinovat se zapínacími ovládači (spínači řazení 1/0).

Klidová spotřeba: 0,3 W

Pracovní teplota: -5 °C až +45 °C

Vestavná hloubka: 25 mm

2 300 W, 10 AX (cos ϕ = 0,9), 300 V·A pro LEDi.

3vodičové připojení (nutný vodič N), 230 V AC, 50 Hz

Upevnění šrouby nebo drápky.

Šroubové svorky (pro vodiče max. 2,5 mm²).

Přístroj lze ovládat též paralelně připojenými zapínacími ovládači (je-li použita doutnavka, nesmí přemostřovat kontakt ovládače).