

# Přístroj spínací, pro univerzální termostat

Kód produktu 3292U-A00003



## POPIS

Pro ovládací jednotku univerzálního otočného termostatu nebo programovatelného termostatu.

Možnost připojení vnějšího teplotního snímače 3292U-A90100 pro podlahové vytápění. Možnost připojení bezpotenciálového kontaktu pro vzdálené ovládání (pouze pro programovatelné ovládací jednotky 3292.-A10301).

Pozn.: při výpadku napájení zhasne displej ovládací jednotky. Jestliže se pro elektrické vytápění využívá dvoutarifový režim řízený signálem HDO, doporučuje se zajistit trvalé napájení přístroje, aby při odpojení napájení nezhasínal displej ovládací jednotky.

Vestavná hloubka: 23,5 mm

Pracovní teplota: 0 °C až +50 °C

Výstup: bezpotenciálový zapínací kontakt relé, s bezpečným galvanickým oddělením

Spínaný proud: max. 16 A / 230 V AC ( $\cos \varphi = 1$ ), max. 8 A / 30 V DC ( $\cos \varphi = 1$ )

Spínaný výkon: max. 3 680 W AC-1

230 V AC, 3vodičové připojení

Upevnění šrouby nebo drápky.

Šroubové svorky (pro vodiče max. 2,5 mm<sup>2</sup>, resp. 1,5 mm<sup>2</sup>) pro připojení vnějšího snímače nebo kontaktu.