

Kombinace jistič/chránič DS301C, 1fázový

Kód produktu 2CSR255063R1065

Typové číslo DS301C B6 AC30

Varianta 6A



POPIS

Kombinace jistič/chránič DS300C, 1fázový, 1modulový

System pro M Compact s instalací na lištu DIN.

Řada DS300C.

Počet modulů/pólů: 1 (1P+N)

Vypínací charakteristika: B

Jmenovitá zkratová vypínací schopnost: 6 kA

Jmenovitý reziduální proud: 30 mA

Typ: AC

Možnost dovybavit příslušenstvím: Ne

Indikátor polohy kontaktů: ano

Indikátor zemní poruchy: ano

Jmenovité napětí: 230/240 V AC

Jmenovitá frekvence: 50/60 Hz

Stupeň krytí: IP 20

Teplota okolí: -25 °C až +55 °C

Skladovací teplota: -40 °C až +70 °C

Připojení tuhého/slaněného Cu vodiče: max. 16 mm²

Připojení pružného Cu vodiče: max. 16 mm²

Utahovací moment: 1,2 N·m

Max. průřez přípojnic: 10 mm²

Montážní poloha: libovolná

Napájecí strana: libovolná

Rozměry (V × H × Š): 85 × 69 × 35 mm

Splňuje normu: ČSN EN 61009-1, ČSN EN 61009-2-1

DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 10A	2CSR255063R1105
 13A	2CSR255063R1135
 16A	2CSR255063R1165
 20A	2CSR255063R1205
 6A	2CSR255063R1064
10A	2CSR255063R1104
13A	2CSR255063R1134
16A	2CSR255063R1164
20A	2CSR255063R1204

