

Kombinace jistič/chránič DS200, 1fázový

Kód produktu 2CSR275080R1165

Typové číslo DS201 M B16 AC30

Varianta 16 A



POPIS

System pro M Compact s instalací na lištu DIN.
Řada DS200, 2019

Počet modulů: 2

Jmenovitý proud: 16 A

Vypínací charakteristika: B

Jmenovitá zkratová vypínací schopnost: 10 kA

Jmenovitý reziduální proud: 30 mA

Typ: AC

Možnost dovybavit příslušenstvím: Ano

Indikátor polohy kontaktů: Ano

Jmenovité napětí: 230/400 V AC

Jmenovitá frekvence: 50/60 Hz

Stupeň krytí: IP20

Teplota okolí: -25...+55 °C

Skladovací teplota: -40...+70 °C

Připojení tuhého/slaněného Cu vodiče: max. 25 mm²

Připojení pružného Cu vodiče: max. 25 mm²

Utahovací moment: 2,8 Nm

Max. průřez přípojnic: 10 mm²






Montážní poloha: libovolná

Napájecí strana: libovolná

Rozměry (V x H x Š): 85 x 69 x 35 mm

Splňuje normu: ČSN EN 61009-1, ČSN EN 611009-2-1

DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 6 A	2CSR275080R1065
 10 A	2CSR275080R1105
 6 A	2CSR275080R1064
 10 A	2CSR275080R1104
 16 A	2CSR275080R1164