

# Kombinace jistič/chránič DS200, 1fázový

**Kód produktu** 2CSR275080R1065

**Typové číslo** DS201 M B6 AC30

**Varianta** 6 A



## POPIS

System pro M Compact s instalací na lištu DIN.  
Řada DS200.

Počet modulů/pólů: 2

Jmenovitý proud: 6 A

Vypínací charakteristika: B

Jmenovitá zkratová vypínací schopnost: 10 kA

Jmenovitý reziduální proud: 30 mA

Typ: AC

Možnost dovybavit příslušenstvím: ano

Indikátor polohy kontaktů: ano

Indikátor zemní poruchy: ano

Jmenovité napětí: 230/400 V AC

Jmenovitá frekvence: 50/60 Hz

Stupeň krytí: IP 20

Teplota okolí: -25 °C až +55 °C

Skladovací teplota: -40 °C až +70 °C

Připojení tuhého/slaněného Cu vodiče: max. 25 mm<sup>2</sup>

Připojení pružného Cu vodiče: max. 25 mm<sup>2</sup>

Utahovací moment: 2,8 Nm

Max. průřez přípojnic: 10 mm<sup>2</sup>

Montážní poloha: libovolná

Napájecí strana: libovolná

Rozměry (V × H × Š): 85 × 69 × 35 mm

Splňuje normu: ČSN EN 61009-1, ČSN EN 61009-2-1

## DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
	10 A 2CSR275080R1105
	16 A 2CSR275080R1165
	6 A 2CSR275080R1064
	10 A 2CSR275080R1104
	16 A 2CSR275080R1164