

# Kombinace jistič/chránič DS200, 3fázový

**Kód produktu** 2CSR254001R1325  
**Typové číslo** DS204 AC-B32/0,03  
**Varianta** 32 A



## POPIS

System pro M Compact s instalací na lištu DIN.  
 Řada DS200

Počet modulů: 4  
 Jmenovitý proud: 32 A  
 Vypínací charakteristika: B  
 Jmenovitá zkratová vypínací schopnost: 6 kA  
 Jmenovitý reziduální proud: 30 mA  
 Typ: AC  
 Možnost dovybavit příslušenstvím: Ano  
 Indikátor polohy kontaktů: Ano  
 Jmenovité napětí: 230/400 V AC  
 Jmenovitá frekvence: 50/60 Hz  
 Stupeň krytí: IP20  
 Teplota okolí: -25...+55 °C  
 Skladovací teplota: -40...+70 °C  
 Připojení tuhého/slaněného Cu vodiče: max. 25 mm<sup>2</sup>  
 Připojení pružného Cu vodiče: max. 25 mm<sup>2</sup>  
 Utahovací moment: 2,8 Nm  
 Max. průřez přípojnic: 10 mm<sup>2</sup>  
 Montážní poloha: libovolná  
 Napájecí strana: libovolná  
 Rozměry (VxHxŠ): 85x69x105 mm  
 Splňuje normu: ČSN EN 61009-1, ČSN EN 611009-2-1

## DALŠÍ VARIANTY

**Varianta** **Kód produktu**



16 A 2CSR254001R1165



20 A 2CSR254001R1205



25 A 2CSR254001R1255