

# Termostat prostorový s 5násobným univerzálním vstupem a snímačem CO<sub>2</sub>, vlhkosti a tlaku vzduchu, zapuštěný



**Kód produktu** 2CKA006134A0317

**Typové číslo** 6109/28-500

**Varianta** se snímačem CO<sub>2</sub>

## POPIS

Pro řízení topení i chlazení.

Se snímačem CO<sub>2</sub> / vlhkosti / tlaku vzduchu.

Ovládací prvek s funkcemi řízení teploty v místnosti pro ovládání akčních členů topení, ventilace nebo fan-coilů.

Univerzální vstup:

- maximálně 5 binárních vstupů
- 4 binární vstupy a 1 analogový vstup pro aktivní snímače s externím napájením 1-10 V/0-10 V
- 2 binární vstupy a 1 analogový vstup pro aktivní snímače s externím napájením 1-10 V/0-10 V a externím snímačem teploty Pt 1000 / T6226

Umožňuje provoz v základním nebo master/slave režimu.

Ovládací prvky: tlačítkové kontakty

LCD displej: zobrazuje pracovní režim a nastavenou teplotu

Připojení ke sběrnici KNX: přiloženou sběrníkovou svorkovnicí

Jmenovité hodnoty: napětí 24 V DC, proud 5 mA


Vstupy: 5x binární vstup s vlastním dotazovacím napětím

Signální výstup: 1, 0-10 V (pasivní)

Stupeň krytí: IP 20

Rozsah pracovních teplot: -5 °C až +45 °C

## DALŠÍ VARIANTY

| Varianta   | Kód produktu    |
|--|-----------------|
|  bez snímače CO <sub>2</sub> | 2CKA006134A0315 |