

Proudový chránič FH200, 1fázový

Kód produktu 2CSF202102R1250

Typové číslo FH202 A-25/0,03

Varianta 25 A



POPIS

System pro M Compact s instalací na lištu DIN.
Řada FH200 (pro domovní instalace).

Počet modulů: 2
 Jmenovitý proud: 25 A
 Jmenovitý reziduální proud: 30 mA
 Typ: A
 Jmenovitý podmíněný zkratový proud s předřazenou pojistkou: 6 kA
 Možnost dovybavit proudový chránič příslušenství: Ne
 Rázová odolnost (vlna 8/20): 250 A
 Jmenovité napětí: 230/400 V AC
 Jmenovitá frekvence: 50/60 Hz
 Stupeň krytí: IP20
 Teplota okolí: -5 až +40 °C
 Skladovací teplota: -40 až +70 °C
 Připojení tuhého/slaněného Cu vodiče: max. 25 mm²
 Připojení pružného Cu vodiče: max. 25 mm²
 Utahovací moment: 2,8 Nm
 Max. průřez přípojnic: 10 mm²
 Montážní poloha: libovolná

Napájecí strana: libovolná
 Rozměry (V × H × Š): 85 x 69 x 35 mm
 Splňuje normu: ČSN EN 61008; ČSN EN 60898-1

DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 40 A	2CSF202102R1400