

# Proudový chránič FH200, 1fázový

**Kód produktu** 2CSF202102R1250

**Typové číslo** FH202 A-25/0,03

**Varianta** 25 A



## POPIS

System pro M Compact s instalací na lištu DIN.  
Řada FH200 (pro domovní instalace).

Počet modulů: 2  
Jmenovitý proud: 25 A  
Jmenovitý reziduální proud: 30 mA  
Typ: A  
Jmenovitý podmíněný zkratový proud s předřazenou pojistkou: 6 kA  
Možnost dovybavit proudový chránič příslušenstvím: Ne  
Rázová odolnost (vlna 8/20): 250 A  
Jmenovité napětí: 230/400 V AC  
Jmenovitá frekvence: 50/60 Hz  
Stupeň krytí: IP20  
Teplota okolí: -5 až +40 °C  
Skladovací teplota: -40 až +70 °C  
Připojení tuhého/slaněného Cu vodiče: max. 25 mm<sup>2</sup>  
Připojení pružného Cu vodiče: max. 25 mm<sup>2</sup>  
Utahovací moment: 2,8 Nm  
Max. průřez přípojnic: 10 mm<sup>2</sup>  
Montážní poloha: libovolná

Napájecí strana: libovolná

Rozměry (V × H × Š): 85 x 69 x 35 mm

Splňuje normu: ČSN EN 61008; ČSN EN 60898-1

## DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
----------	--------------



40 A	2CSF202102R1400
------	-----------------