

Proudový chránič FH200, 1fázový

Kód produktu 2CSF202002R1250

Typové číslo FH202 AC-25/0,03

Varianta 25 A




POPIS

System pro M Compact s instalací na lištu DIN.
Řada FH200 (pro domovní instalace).

Počet modulů: 2
Jmenovitý proud: 25 A
Jmenovitý reziduální proud: 30 mA
Typ: AC
Jmenovitý podmíněný zkratový proud s předřazenou pojistkou: 6 kA
Možnost dovybavit proudový chránič příslušenství: Ne
Rázová odolnost (vlna 8/20): 250 A
Jmenovité napětí: 230/400 V AC
Jmenovitá frekvence: 50/60 Hz
Stupeň krytí: IP20
Teplota okolí: -5 až +40 °C
Skladovací teplota: -40 až +70 °C
Připojení tuhého/slaněného Cu vodiče: max. 25 mm²
Připojení pružného Cu vodiče: max. 25 mm²
Utahovací moment: 2,8 Nm
Max. průřez přípojnic: 10 mm²
Montážní poloha: libovolná

Napájecí strana: libovolná
Rozměry (V × H × Š): 85 x 69 x 35 mm
Splňuje normu: ČSN EN 61008; ČSN EN 60898-1

DALŠÍ VARIANTY

| Varianta | Kód produktu |
|--|-----------------|
|  40 A | 2CSF202002R1400 |