

Proudový chránič F200, 1fázový

Kód produktu 2CSF202101R1250
Typové číslo F202 A-25/0,03
Varianta 25 A



POPIS

System pro M Compact s instalací na lištu DIN.
Řada F200

Počet modulů: 2
Jmenovitý proud: 25 A
Jmenovitý reziduální proud: 30 mA
Typ: A
Jmenovitý podmíněný zkratový proud s předřazenou pojistkou: 10 kA
Možnost dovybavit proudový chránič příslušenstvím: Ano
Indikátor polohy kontaktů: Ano
Rázová odolnost (vlna 8/20): 250 A
Jmenovité napětí: 230/400 V AC
Jmenovitá frekvence: 50/60 Hz
Stupeň krytí: IP20
Teplota okolí: -5...+40 °C
Skladovací teplota: -40...+70 °C
Připojení tuhého/slaněného Cu vodiče: max. 25 mm²
Připojení pružného Cu vodiče: max. 25 mm²
Utahovací moment: 2,8 Nm
Max. průřez přípojnic: 10 mm²
Montážní poloha: libovolná

Napájecí strana: libovolná
Rozměry (VxHxŠ): 85x69x35 mm
Splňuje normu: ČSN EN 61008-1

DALŠÍ VARIANTY

Varianta **Kód produktu**



40 A 2CSF202101R1400