

# Proudový chránič F200, 1fázový

**Kód produktu** 2CSF202101R1400  
**Typové číslo** F202 A-40/0,03  
**Varianta** 40 A



## POPIS

System pro M Compact s instalací na lištu DIN.  
Řada F200

Počet modulů: 2  
Jmenovitý proud: 40 A  
Jmenovitý reziduální proud: 30 mA  
Typ: A  
Jmenovitý podmíněný zkratový proud s předřazenou pojistkou: 10 kA  
Možnost dovybavit proudový chránič příslušenstvím: Ano  
Indikátor polohy kontaktů: Ano  
Rázová odolnost (vlna 8/20): 250 A  
Jmenovité napětí: 230/400 V AC  
Jmenovitá frekvence: 50/60 Hz  
Stupeň krytí: IP20  
Teplota okolí: -5...+40 °C  
Skladovací teplota: -40...+70 °C  
Připojení tuhého/slaněného Cu vodiče: max. 25 mm<sup>2</sup>  
Připojení pružného Cu vodiče: max. 25 mm<sup>2</sup>  
Utahovací moment: 2,8 Nm  
Max. průřez přípojnic: 10 mm<sup>2</sup>  
Montážní poloha: libovolná

Napájecí strana: libovolná  
Rozměry (VxHxŠ): 85x69x35 mm  
Splňuje normu: ČSN EN 61008-1

## DALŠÍ VARIANTY

**Varianta** **Kód produktu**



25 A 2CSF202101R1250