

Proudový chránič F200, 3fázový

Kód produktu 2CSF204001R3630
Typové číslo F204 AC-63/0,3
Varianta 63 A



POPIS

System pro M Compact s instalací na lištu DIN.
 Řada F200

Počet modulů: 4
 Jmenovitý proud: 63 A
 Jmenovitý reziduální proud: 300 mA
 Typ: AC
 Jmenovitý podmíněný zkratový proud s předřazenou pojistkou: 10 kA
 Možnost dovybavit proudový chránič příslušenstvím: Ano
 Indikátor polohy kontaktů: Ano
 Rázová odolnost (vlna 8/20): 250 A
 Jmenovité napětí: 230/400 V AC
 Jmenovitá frekvence: 50/60 Hz
 Stupeň krytí: IP20
 Teplota okolí: -5...+40 °C
 Skladovací teplota: -40...+70 °C
 Připojení tuhého/slaněného Cu vodiče: max. 25 mm²
 Připojení pružného Cu vodiče: max. 25 mm²
 Utahovací moment: 2,8 Nm
 Max. průřez přípojnic: 10 mm²
 Montážní poloha: libovolná

Napájecí strana: libovolná
 Rozměry (VxHxŠ): 85x69x70 mm
 Splňuje normu: ČSN EN 61008-1

DALŠÍ VARIANTY

Varianta **Kód produktu**



25 A 2CSF204001R3250



40 A 2CSF204001R3400