

# Proudový chránič F200, 3fázový

**Kód produktu** 2CSF204101R1630

**Typové číslo** F204 A-63/0,03

**Varianta** 63 A



## POPIS

System pro M Compact s instalací na lištu DIN.  
Řada F200

Počet modulů: 4

Jmenovitý proud: 63 A

Jmenovitý reziduální proud: 30 mA

Typ: A

Jmenovitý podmíněný zkratový proud s předřazenou pojistkou: 10 kA

Možnost dovybavit proudový chránič příslušenstvím: Ano

Indikátor polohy kontaktů: Ano

Rázová odolnost (vlna 8/20): 250 A

Jmenovité napětí: 230/400 V AC

Jmenovitá frekvence: 50/60 Hz

Stupeň krytí: IP20

Teplota okolí: -5...+40 °C

Skladovací teplota: -40...+70 °C

Připojení tuhého/slaněného Cu vodiče: max. 25 mm<sup>2</sup>

Připojení pružného Cu vodiče: max. 25 mm<sup>2</sup>

Utahovací moment: 2,8 Nm

Max. průřez přípojnic: 10 mm<sup>2</sup>

Montážní poloha: libovolná

Napájecí strana: libovolná

Rozměry (VxHxŠ): 85x69x70 mm

Splňuje normu: ČSN EN 61008-1

## DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
	25 A 2CSF204101R1250
	40 A 2CSF204101R1400

