



Produktový list / 04.10.2022

- [DALŠÍ PŘÍSTROJE](#)
- [MODULÁRNÍ PŘÍSTROJE](#)
- [PROUDOVÉ CHRÁNIČE](#)

Proudový chránič F200, 3fázový

System pro M Compact s instalací na lištu DIN.
Řada F200

Počet modulů: 4

Jmenovitý proud: 25 A

Jmenovitý reziduální proud: 300 mA

Typ: AC

Jmenovitý podmíněný zkratový proud s předřazenou pojistkou: 10 kA

Možnost dovybavit proudový chránič příslušenstvím: Ano

Indikátor polohy kontaktů: Ano

Rázová odolnost (vlna 8/20): 250 A

Jmenovité napětí: 230/400 V AC

Jmenovitá frekvence: 50/60 Hz

Stupeň krytí: IP20

Teplota okolí: -5...+40 °C

Skladovací teplota: -40...+70 °C

Připojení tuhého/slaněného Cu vodiče: max. 25 mm²

Připojení pružného Cu vodiče: max. 25 mm²

Utahovací moment: 2,8 Nm

Max. průřez přípojnic: 10 mm²

Montážní poloha: libovolná

Napájecí strana: libovolná

Rozměry (VxHxŠ): 85x69x70 mm

Splňuje normu: ČSN EN 61008-1

[zobrazit více](#)

Kód produktu

2CSF204001R3250

Typové číslo

F204 AC-25/0,3

Varianta

25 A




[Proudový chránič F200, 3fázový, 25 A](#)

[Proudový chránič F200, 3fázový, 25 A](#)

[ULOŽIT DO PDF Produktový list](#)

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH

	Varianta	Kód produktu	Cena vč. 21% DPH
	25 A	2CSF204001R3250	1 660,00 Kč <input checked="" type="radio"/>
	40 A	2CSF204001R3400	1 862,00 Kč <input type="radio"/>
	63 A	2CSF204001R3630	2 786,00 Kč <input type="radio"/>

Zobrazit dostupnost ve velkoobchodu

1 ks

VLOŽIT DO NÁKUPNÍHO SEZNAMU

POPIS

System pro M Compact s instalací na lištu DIN.
Řada F200

Počet modulů: 4

Jmenovitý proud: 25 A

Jmenovitý reziduální proud: 300 mA

Typ: AC

Jmenovitý podmíněný zkratový proud s předřazenou pojistkou: 10 kA

Možnost dovybavit proudový chránič příslušenstvím: Ano

Indikátor polohy kontaktů: Ano

Rázová odolnost (vlna 8/20): 250 A

Jmenovité napětí: 230/400 V AC

Jmenovitá frekvence: 50/60 Hz

Stupeň krytí: IP20

Teplota okolí: -5...+40 °C

Skladovací teplota: -40...+70 °C

Připojení tuhého/slaněného Cu vodiče: max. 25 mm²

Připojení pružného Cu vodiče: max. 25 mm²

Utahovací moment: 2,8 Nm

Max. průřez přípojnic: 10 mm²

Montážní poloha: libovolná

Napájecí strana: libovolná

Rozměry (VxHxŠ): 85x69x70 mm

Splňuje normu: ČSN EN 61008-1

DOKUMENTY

Název dokumentu Velikost

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT

[Elektromontéři seznam](#) [Video manuály instalace](#) [Technická podpora](#) [Obchodní kontakty](#)

6204

produktů
a 18 designových řad

227


prodejních míst
a velkoobchodů v ČR

885

elektromontérů
v našem klubu ABB

154

let tradice a
zkušeností s výrobou

 Proudový chránič F200, 3fázový, 25 A [ZAVŘÍT](#)
[ZAVŘÍT](#)

Položka úspěšně přidána

0 položek v košíku

Orientační cena s DPH Kč

[Do košíku](#)

Skladová dostupnost v e-shopech

-  ELIMA

ELIMA

www.elima.cz SKLADEM

-  ELEKTRO VIOLA

ELEKTRO VIOLA

viola.cz SKLADEM

-  EMAS

EMAS

www.emas.cz NENÍ SKLADEM

-  SONEPAR

SONEPAR

www.sonepar.cz NENÍ SKLADEM

-  ELEKTRO S.M.S.

ELEKTRO S.M.S.

shop.elektrosms.cz NENÍ DOSTUPNÉ

[Zobrazit další e-shopy, kde není skladem](#)

POTVRDIT VÝBĚR E-SHOPU

[ZAVŘÍT](#)