

Prvek ovládací 10násobný kombinovaný, s ovládáním HVAC, snímačem CO₂ / vlhkosti, zapuštěný, ABB-Tenton®, zapuštěný



Kód produktu 2CKA006330A0012

Typové číslo SBC/U10.0.1-84

Design ABB-Tenton®

Varianta 10násobný / studio bílá

POPIS

Volně programovatelný multifunkční ovládací prvek s ovládáním HVAC (topení, ventilace a chlazení) a snímačem CO₂ / relativní vlhkosti / atmosférického tlaku vzduchu.

LCD zobrazuje aktuální teplotu, nastavenou teplotu, relativní vlhkost, hodnotu CO₂ a další.

S popisovým polem.

Součástí balení jsou průhledné štítky se standardními symboly.

S integrovanou sběrnicovou spojkou a snímačem teploty.

Podporuje KNX funkcionality prostřednictvím inovativní barevné koncepce označovacích symbolů (žlutá = osvětlení, modrá = žaluzie, oranžová = termostaty, červeno-fialová = scény, bílá = neutrální nebo bez přiřazení funkce) nebo pro standardní podsvícení červenou a zelenou barvou.

Možnost konfigurace „Master/slave“.




Stupeň krytí: IP 20

Rozsah pracovních teplot: -5 °C až +45 °C.

Rozměry (v × š): 167 × 90 mm

Detailní informace o výrobku

DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 10násobný / mechová bílá	2CKA006330A0066
 10násobný / mechová černá	2CKA006330A0067
 10násobný / hliníková stříbrná	2CKA006330A0068