

# Prvek ovládací 10násobný kombinovaný, s ovládáním HVAC, snímačem CO<sub>2</sub> / vlhkosti, zapuštěný, ABB-Tenton®, zapuštěný



**Kód produktu** 2CKA006330A0066

**Typové číslo** SBC/U10.0.1-884

**Design** ABB-Tenton®

**Varianta** 10násobný / mechová bílá

## POPIS

Volně programovatelný multifunkční ovládací prvek s ovládáním HVAC (topení, ventilace a chlazení) a snímačem CO<sub>2</sub> / relativní vlhkosti / atmosférického tlaku vzduchu.

LCD zobrazuje aktuální teplotu, nastavenou teplotu, relativní vlhkost, hodnotu CO<sub>2</sub> a další.

S popisovým polem.

Součástí balení jsou průhledné štítky se standardními symboly.

S integrovanou sběrnicovou spojkou a snímačem teploty.

Podporuje KNX funkcionality prostřednictvím inovativní barevné koncepce označovacích symbolů (žlutá = osvětlení, modrá = žaluzie, oranžová = termostaty, červeno-fialová = scény, bílá = neutrální nebo bez přiřazení funkce) nebo pro standardní podsvícení červenou a zelenou barvou.

Možnost konfigurace „Master/slave“.




Stupeň krytí: IP 20

Rozsah pracovních teplot: -5 °C až +45 °C.

Rozměry (v × š): 167 × 90 mm

Detailní informace o výrobku

## DALŠÍ VARIANTY

| Varianta   | Kód produktu    |
|--|-----------------|
|  10násobný / studio bílá        | 2CKA006330A0012 |
|  10násobný / mechová černá      | 2CKA006330A0067 |
|  10násobný / hliníková stříbrná | 2CKA006330A0068 |