

Prvek ovládací 10násobný kombinovaný, s ovládáním HVAC, snímačem CO₂ / vlhkosti, zapuštěný, ABB-Tenton®, zapuštěný






Kód produktu 2CKA006330A0067
Typové číslo SBC/U10.0.1-885
Design ABB-Tenton®
Varianta 10násobný / mechová černá

POPIS

Volně programovatelný multifunkční ovládací prvek s ovládáním HVAC (topení, ventilace a chlazení) a snímačem CO₂ / relativní vlhkosti / atmosférického tlaku vzduchu. LCD zobrazuje aktuální teplotu, nastavenou teplotu, relativní vlhkost, hodnotu CO₂ a další. S popisovým polem. Součástí balení jsou průhledné štítky se standardními symboly. S integrovanou sběrnicovou spojkou a snímačem teploty. Podporuje KNX funkcionality prostřednictvím inovativní barevné koncepce označovacích symbolů (žlutá = osvětlení, modrá = žaluzie, oranžová = termostaty, červeno-fialová = scény, bílá = neutrální nebo bez přiřazení funkce) nebo pro standardní podsvícení červenou a zelenou barvou. Možnost konfigurace „Master/slave“. Stupeň krytí: IP 20. Rozsah pracovních teplot: -5 °C až +45 °C. Rozměry (v × š): 167 × 90 mm

Detailní informace o výrobku

DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 10násobný / studio bílá	2CKA006330A0012
 10násobný / mechová bílá	2CKA006330A0066
 10násobný / hliníková stříbrná	2CKA006330A0068