

# Prvek ovládací 3-/6násobný kombinovaný, s termostatem, zapuštěný

**Kód produktu** 2CKA006320A0054

**Typové číslo** 6321/38-24G-500

**Design** Busch-triton®

**Varianta** alabastrová

**Status** Výběh



## POPIS

S integrovanou sběrnicovou spojkou.

S popisovým polem.

Funkce: spínání, stmívání, žaluzie, posílání hodnoty, světelné scény, ventilace

Ovládací prvek s funkcemi řízení teploty v místnosti s využitím ovládacích hlavíc ventilů, ve spojení s akčními členy topení.

Umožňuje provoz v základním nebo master/slave režimu.

Pro ruční nebo automatické řízení fan-coilových jednotek v 2 a 4 trubkovém

provedení a pro konvenční topné nebo chladící zařízení.

Pro ovládání ručním IR vysílačem 6010-25 – viz kapitola Dálkové ovládání.

Ovládací prvky: tlačítkové kontakty vlevo/ vpravo

Indikace stavu sepnutí: vestavěnými stavovými LED

LCD displej pro zobrazení režimu topení/chlazení, nastavené a měřené teploty, data a času.




Stupeň krytí: IP 20

Rozsah pracovních teplot: -5 °C až +45 °C

Rozměry (v x š): 97 x 90 mm

Barva krytu je shodná s barvou v designové řadě Alpha exclusive®.

## DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 hliníková stříbrná	2CKA006320A0058
 palladium	2CKA006320A0060
 šampaňská metalíza	2CKA006320A0056