

# Prvek ovládací 5-/10násobný kombinovaný, s termostatem, zapuštěný

**Kód produktu** 2CKA006320A0068

**Typové číslo** 6321/58-83-500

**Design** Busch-triton®

**Varianta** hliníková stříbrná

**Status** Výběh



## POPIS

S integrovanou sběrníkovou spojkou.

S popisovým polem.

Funkce: spínání, stmívání, žaluzie, posílání hodnoty, světelné scény, ventilace

Ovládací prvek s funkcemi řízení teploty v místnosti s využitím ovládacích hlavíc ventilů, ve spojení s akčními členy topení.

Umožňuje provoz v základním nebo master/slave režimu.

Pro ruční nebo automatické řízení fan-coilových jednotek v 2 a 4 trubkovém

provedení a pro konvenční topné nebo chladicí zařízení.

Pro ovládání ručním IR vysílačem 6010-25 – viz kapitola Dálkové ovládání.

Ovládací prvky: tlačítkové kontakty vlevo/ vpravo

Indikace stavu sepnutí: vestavěnými stavovými LED

LCD displej pro zobrazení režimu topení/chlazení, nastavené a měřené teploty, data a času.

Stupeň krytí: IP 20

Rozsah pracovních teplot: -5 °C až +45 °C

Rozměry (v x š): 159 x 90 mm

Barva krytu je shodná s barvou v designové řadě Future® linear.

## DALŠÍ VARIANTY

**Varianta**

**Kód produktu**



alabastrová

2CKA006320A0064



palladium

2CKA006320A0070



šampaňská metalíza

2CKA006320A0066