

Prvek ovládací 5-/10násobný kombinovaný, s termostatem, zapuštěný

Kód produktu 2CKA006320A0070

Typové číslo 6321/58-260-500

Design Busch-triton®

Varianta palladium

Status Výběh



POPIS

S integrovanou sběrnicovou spojkou.

S popisovým polem.

Funkce: spínání, stmívání, žaluzie, posílání hodnoty, světelné scény, ventilace

Ovládací prvek s funkcemi řízení teploty v místnosti s využitím ovládacích hlavic ventilů, ve spojení s akčními členy topení.

Umožňuje provoz v základním nebo master/slave režimu.

Pro ruční nebo automatické řízení fan-coilových jednotek v 2 a 4 trubkovém

provedení a pro konvenční topné nebo chladící zařízení.

Pro ovládání ručním IR vysílačem 6010-25 – viz kapitola Dálkové ovládání.

Ovládací prvky: tlačítkové kontakty vlevo/ vpravo

Indikace stavu sepnutí: vestavěnými stavovými LED

LCD displej pro zobrazení režimu topení/chlazení, nastavené a měřené teploty, data a času.




Stupeň krytí: IP 20

Rozsah pracovních teplot: -5 °C až +45 °C

Rozměry (v x š): 159 x 90 mm

Barva krytu je shodná s barvou v designové řadě Alpha exclusive®.

DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 hliníková stříbrná	2CKA006320A0068
 alabastrová	2CKA006320A0064
 šampaňská metalíza	2CKA006320A0066