


# Prvek ovládací 6násobný kombinovaný, s ovládáním HVAC, snímačem CO<sub>2</sub> / vlhkosti, ABB-Tenton®, zapuštěný



**Kód produktu** 2CKA006330A0061

**Typové číslo** SBC/U6.0.1-885

**Design** ABB-Tenton®

**Varianta** 6násobný / mechová černá

## POPIS

Volně programovatelný multifunkční ovládací prvek s ovládáním HVAC (topení, ventilace a chlazení) a snímačem CO<sub>2</sub> / relativní vlhkosti / atmosférického tlaku vzduchu.

LCD zobrazuje aktuální teplotu, nastavenou teplotu, relativní vlhkost, hodnotu CO<sub>2</sub> a další.

S popisovým polem.

Součástí balení jsou průhledné štítky se standardními symboly.

S integrovanou sběrníkovou spojkou a snímačem teploty.

Podporuje KNX funkcionality prostřednictvím inovativní barevné koncepce označovací symbolů (žlutá = osvětlení, modrá = žaluzie, oranžová = termostaty, červeno-fialová = scény, bílá = neutrální nebo bez přiřazení funkce) nebo pro standardní podsvícení červenou a zelenou barvou.

Možnost konfigurace „Master/slave“.




Stupeň krytí: IP 20

Rozsah pracovních teplot: -5 °C až +45 °C.

Rozměry (v × š): 117 × 90 mm

Detailní informace o výrobku

## DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 6násobný / Studio Bílá	2CKA006330A0010
 6násobný / Mechová Bílá	2CKA006330A0060
 6násobný / Hliníková Stříbrná	2CKA006330A0062